

COOL Minikühlzelle

Außenmaße:

Breite: 935 mm
Tiefe: 995 mm
Höhe: 2297 mm

Ö/Ää [| / Óæ & Ä ä > @ ^ | / Ä

Innenmaße:

Breite: 855 mm
Tiefe: 885 mm
Höhe: 1912 mm

S e | c / Ö / | ä
Ö Ä Ä e | ä & Ä Ä F
F G G E J / Ö / | ä
Q } K E I J Ä G D H E Ä | Ä F Ä Ä G G
Ö ä K E I J Ä G D H E Ä | Ä F Ä Ä G F
Ä T ä ä ä ä | Ö \ ä | c / Ä Ä | ä Ä Ä
Q c |) ^ d c | K D , , E ä | c / Ä Ä | ä E {

bei geöffnet. Tür: 1870 mm
Kühlvolumen: 1,45 m³

Temp.-Bereich:

bei 32 °C UT und 60 % RF: -4 bis +4 °C
Kältemittel: R 134 a
Füllmenge: 260 g
Anschlusswert: 430 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C: 284 W
Wärmeabgabe: 397,6 W

Steckerfertige COOL-Minilagerkühlzellen MZ 1850; Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), leicht und schnell zu montieren; große Lagerkapazität, Standard-Versionen für verpackte Ware und begrenzte Begehzeiten geeignet; Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl- Effektlack (RAL 9006) lackiert; 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung, extra große Türöffnung für optimale Erreichbarkeit des Innenraums; Boden innen mit CNS-Platte verstärkt; gerundete Tür mit Antirutsch-Griff; gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar; Türanschlag rechts, wechselbar; Auflageschienen für maximal fünf Tragroste, drei im Serien-Lieferumfang enthalten; vier von innen justierbare Stellfüße, Hochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzung (Planungshinweis beachten); elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld; beleuchteter Hauptschalter; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Energie sparender Heißgasbasis; alle reinigungsrelevanten Komponenten sind servicefreundlich angeordnet.

Planungshinweis zwingend beachten: bei häufiger Türöffnung gibt es die Minilagerkühlzellen auch mit noch stärkerer Maschine (Version Power). Wir empfehlen bei der Lagerung von unverpackter Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt die Power-Versionen. Die Standard-Versionen sind für verpackte Ware und begrenzte Begehzeiten geeignet.

Hersteller: NordCap
Typ: MZ 2000
Sonderzubehör:
zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle