



- ✓ Für den gewerblichen Einsatz gebaut:
- ✓ Großes Nutzvolumen
- ✓ Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger
- ✓ Stabile Rollen, kräftige Scharniere
- ✓ Temperaturanzeige

Ausführung

- Steckerfertig
- hinten scharnierter Deckel
- Innenbeleuchtung
- Außenhautverflüssiger
- Schloss
- Vorgefrierfach
- Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter, Warnleuchte
- Thermostat, Temperaturbereich manuell regelbar
- Tauwasser-Ablauf
- Vier Doppel-Rollen
- Körbe
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	984
Tiefe inkl. Griff und Scharnier	mm	700
Tiefe ohne Griff und Scharnier	mm	600
Höhe ohne Rollen	mm	895
Höhe inkl. Rollen	mm	945
Innenmaße		
Breite innen über dem Maschinenfach	mm	860
Breite auf Höhe des Maschinenfaches	mm	630
Tiefe innen	mm	480
Höhe bis Ladelinie	mm	725
Höhe vom Maschinenfach	mm	250
Bruttoinhalt	l	278
Nettoinhalt	l	273
Bruttogewicht	kg	56
Nettogewicht	kg	50
Körbe (im Lieferumfang enthalten)	Anzahl	1
Isolierstärke	mm	60
Geräuschpegel	dBA	42
Temperaturbereich	°C	-24 / -14
Gefrierkapazität	kg/24h	18
Energieeffizienzklasse A bis G		F
Energieverbrauch	kWh/24h	0,74
Energieverbrauch	kWh/Jahr	270
Leistungsaufnahme	W	185
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R600a
Kältemittelmenge	g	50
GWP		3
Klimaklasse		4





Energieverbrauchsangabe in kWh/24h auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Klimaklasse 3: Dieses Kühlgerät ist nicht gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 25 °C.

Klimaklasse 4: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Klimaklasse 5: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.

SN: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C.

N: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C.

ST: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C.

T: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C.

Haushaltskühlgerätekategorien: 1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel.

2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank. 3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach. 4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach. 5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach.

6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach. 7=Kühl-Gefriergerät. 8=Gefrierschrank. 9=Gefriertruhe.

10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auspacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)