


18 Kältekreisläufe und Messpunkte

18.1 Tecto RF WMC4 600 - 1100 / Tecto RF WMF4 600 - 850



Pos.	Komponente	Pos.	Messpunkt	
A	Verdichter	t_c2u	Temperatur Verflüssigerausgang	°C
B	Verflüssiger	t_cL1	Temperatur Luftansaugung Verflüssiger	°C
C	Thermostatisches Expansionsventil	t_cL2	Temperatur Luftauslass Verflüssiger	°C
D	Verdampfer	t_v1h	Temperatur Verdichtereingang	°C
E	Kältemittel-Einfüllstutzen	t_v2h	Temperatur Verdichterausgang	°C
F	Kondenswasser Verdunstungsbecken	t_o2h	Temperatur Verdampferausgang	°C
G	Sammler-Trockner	t_oL1	Temperatur Luftansaugung Verdampfer	°C
H	Magnetventil Heißgasleitung	t_oL2	Temperatur Luftauslass Verdampfer	°C
J	Hochdruckschalter	p_o	Verdampfungsdruck	bar
K	Niederdruckschalter	p_c	Verflüssigungsdruck	bar
S1	Kühlraumsensor			
S2	Verdampfersensor			
S3	Verflüssigersensor			