


18.2 Tecto RF WMC4 1800 - 2300 / Tecto RF WMF4 1200 - 1800



Pos.	Komponente	Pos.	Messpunkt	
A 1/2	Verdichter 1/2	t_c1h_1 t_c1h_2	Temperatur Verflüssigereingang Kreis 1/2	°C
B	Verflüssiger	t_c2u_1 t_c2u_2	Temperatur Verflüssigerausgang Kreis 1/2	°C
C 1/2	Thermostatisches Expansionsventil Kreis 1/2	t_cL1	Temperatur Luftansaugung Verflüssiger	°C
D	Verdampfer	t_cL2	Temperatur Luftauslass Verflüssiger	°C
E 1/2	Kältemittel-Einfüllstutzen Verdichter 1/2	t_v1h_1 t_v1h_2	Temperatur Verdichtereingang Kreis 1/2	°C
F	Kondenswasser Verdunstungsbecken	t_v2h_1 t_v2h_2	Temperatur Verdichterausgang Kreis 1/2	°C
G 1/2	Sammler-Trockner Kreis 1/2	t_o2h_1 t_o2h_2	Temperatur Verdampferausgang Kreis 1/2	°C
H 1/2	Magnetventil Heißgasleitung 1/2	t_oL1	Temperatur Luftansaugung Verdampfer	°C
J 1/2	Hochdruckschalter Schaltkreis 1/2	t_oL2	Temperatur Luftauslass Verdampfer	°C
K 1/2	Niederdruckschalter Schaltkreis 1/2	p_o_1 p_o_2	Verdampfungsdruck Kreis 1/2	bar
S1	Kühlraumsensor			
S2	Verdampfersensor			
S3	Verflüssigersensor			