

4. Statische Einbaukühlungen




Kontaktberohrte Kühlwanne KW u. KWHB

Für Getränkeflaschen, Früchte, Speisen in GN-Behältern ...



Modell KW

Gläseraufsatz



Gläseraufsätze

Gläseraufsatz aus Edelstahl, mit zwei Glasböden und 3-seitiger Reling, Oberfläche geschliffen.

Art.-Nr.

Für Kühlwanne KW 2/1, Stützenabstand 835 mm
Für Kühlwanne KW 3/1, Stützenabstand 1160 mm

16366
16367

Maschinenschutzgitter und Kondenswasserschale sind als Zubehör erhältlich.

Kontaktberohrte Kühlwanne KW	Für externes Kälteaggregat	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KW GN 1/1	3060	20830	170 W	230V/190W
KW GN 2/1	3061	20831	230 W	230V/220W
KW GN 2/1 L	3065	20832 *	230 W	230V/220W
KW GN 3/1	3062	20833	290 W	230V/250W
KW GN 4/1	3063	20834	360 W	230V/315W
KW GN 5/1	3064	20835	360 W	230V/315W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Kondenswasserschale/Geruchsverschluss und Maschinenschutzgitter sind als Zubehör lieferbar.

* Ohne Unterbaueinheit; das Kälteaggregat wird über Kältekupplungen angeschlossen.

Kontaktberohrte Kühlwanne KWHB mit höhenverstellbarem Boden	Für externes Kälteaggregat	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat
	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
KWHB GN 1/1	3030	20840	170 W	230V/190W
KWHB GN 2/1	3031	20841	230 W	230V/220W
KWHB GN 2/1 L **	3035	20842 *	230 W	230V/220W
KWHB GN 3/1 **	3032	20843	290 W	230V/250W
KWHB GN 4/1 **	3033	20844	360 W	230V/315W
KWHB GN 5/1 **	3034	20845	360 W	230V/315W

Lieferung einschließlich Einbaurahmen. Kondenswasserschale/Geruchsverschluss und Maschinenschutzgitter sind als Zubehör lieferbar.

* Ohne Unterbaueinheit; das Kälteaggregat wird über Kältekupplungen angeschlossen.

** Einlegeboden geteilt.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	2680
Abflussverschraubung 1 1/4" flach für Anschluss an bauseitigen Abfluss	3816
Maschinenschutzblende, gelocht, für Größe 1/1	6267
Maschinenschutzblende, gelocht, für Größen 2/1-5/1 (für Größe 2/1L ist keine Maschinenschutzblende lieferbar)	6253
Steuerung TMP 350 für ext. Kälteaggregat	3310
Gelochter Einlegeboden GN 1/1	3100
Gelochter Einlegeboden GN 2/1	3101
Gelochter Einlegeboden (geteilt) GN 2/1L	3102
Gelochter Einlegeboden (geteilt) GN 3/1	3103
Gelochter Einlegeboden (geteilt) GN 4/1	3104
Gelochter Einlegeboden (geteilt) GN 5/1	3105
Zwischensteg, längs	1025
Zwischensteg, quer	3010
Ohne Einbaurahmen GN 1/1 (Minderpreis)	3090
Ohne Einbaurahmen GN 2/1 (Minderpreis)	3091
Ohne Einbaurahmen GN 2/1L (Minderpreis)	3092
Ohne Einbaurahmen GN 3/1 (Minderpreis)	3093
Ohne Einbaurahmen GN 4/1 (Minderpreis)	3094
Ohne Einbaurahmen GN 5/1 (Minderpreis)	3095

Beschreibung

Kontaktberohrte Kühlwanne zur Kühlung von Getränkeflaschen und Waren in GN-Behältern bzw. auf Einlegeböden. Nicht für rohen Fisch geeignet. Temperaturbereich innerhalb Wanne: 4°C bis 12°C (Klimaklasse 3; 25°C; 60% rel. LF). Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Innen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4"), 4-seitige Berührung mit 8 mm Kupferrohr, Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Einfache Montage, da die Wanne einfach in einen passenden Ausschnitt gehängt werden kann und dann der Einbaurahmen aufgesetzt wird.

Modell KWHB:

In der Kühlwanne befindet sich zusätzlich ein höhenverstellbarer, gelochter Boden.

Bei externem Kälteaggregat:

An der Unterseite befindet sich eine Hülse zum Einschieben eines Temperaturfühlers. Das Expansionsventil ist extern vorzusehen.

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Temperatursteuerung TMP 350 montiert. Zur Abtattung muss das Gerät abgeschaltet werden.





Mit Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturkontrolle (HACCP).

Bei Modell KW GN 2/1 L und KWHB GN 2/1 L:

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden. Zur Steuerung wird die Einbausteuerung TMP 350 verwendet, welche über Steckverbinder mit dem Kälteaggregat und der Kühlwanne verbunden wird.

Mit Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturkontrolle (HACCP).

Zur Abtattung muss das Gerät abgeschaltet werden. In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne für das Kälteaggregat vorzusehen.



Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Kontaktberohrte Kühlwannen

In Sonderform



Beschreibung

Kontaktberohrte Kühlwanne zur Kühlung von Getränken, Waren in GN-Behältern und in Schalen.
Temperaturbereich innerhalb Wanne: 4°C bis 12°C (Klimaklasse 3; 25°C; 60% rel. LF).

Ausführung

Wanne komplett aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt. Je nach Größe mit einem oder mehreren bündig eingezogenen Abläufen (1 1/4") versehen. Isolierung FCKW-frei, mit außenseitiger Dampfsperre aus Aluminiumfolie. Berohrung seitlich mit 8 mm Kupferrohr. Die Kälteleitungen und ein Fühlerleerrohr werden in einer Ecke nach unten geführt.

Ausführung „Rechteckig“ Art.-Nr. 3025
Länge, Breite und Höhe nach Ihren Wünschen


Ausführung „Freiform“ Art.-Nr. 2544
Form nach Ihren Wünschen

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältemittelkupplungen mit der Kühlwanne verbunden. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Zur Temperatursteuerung wird standardmäßig die Steuerung TMP 350 eingesetzt.

Mit Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturkontrolle (HACCP).

Anmerkung: Das Kälteaggregat kann nicht hängend unter der Kühlwanne montiert werden. In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Einbauplatz unterhalb der Kühlwanne vorzusehen.



Optionen

- Gelochter Edelstahl-Einlegeboden
rechteckig Art.-Nr. 2439
Freiform 2556
- Höhenverstellbarer, gelochter
Edelstahl-Einlegeboden Art.-Nr. 3026
rechteckig 3039
Freiform